

Garant**Kompaktskiva, slipnylon, Ø 115 mm, Kornstorleksjämförelse: 100****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 567005 100 |
| GTIN | 4067263516675 |
| Artikelklass | 51M |

Beskrivning**Utförande:**

Pressad fibernylon med hartsbundna slipkorn möjliggör **slipning och finisharbete i ett och samma arbetsmoment. Hårt** utförande med grovt korn, mycket kantstabil.

Användningsdata:

För yt- och kantbearbetning med vinkelslipmaskiner (rekommenderat varvtal 6000 min⁻¹).

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|------------------|
| finhetsgrad | grov |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Utförande | 8 A crs |
| Hårdhetsgrad | hårt |
| Slipmedel | Normalkorund (A) |
| hål-Ø | 22,23 mm |
| Motsvarande kornstorlek | 100 |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Formbeskrivning | plan |
| Produktnamnsattribut | Ø 115 mm |
| optimerad för material | INOX |
| optimerad för material | Betong |
| maximal periferihastighet | 60 m/s |
| Produktslag | Kompaktskiva |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Lacker | lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |