

Garant**Kompaktskiva, slipnylon, Ø 115 mm, Kornstorleksjämförelse: 180****Beställningsdata**

Ordernummer	567005 180
GTIN	4067263516699
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Pressad fibernylon med hartsbundna slipkorn möjliggör **slipning och finisharbete i ett och samma arbetsmoment. Universalskiva** för lätta avgradningsarbeten, bortpolering av fina repor, borttagning av anlöpningsfärger.

Användningsdata:

För yt- och kantbearbetning med vinkelslipmaskiner (rekommenderat varvtal 6000 min⁻¹).

Teknisk beskrivning

Motsvarande kornstorlek	180
Hårdhetsgrad	mjuk
Slipmedlets beteckning	SiC
hål-Ø	22,23 mm
Utförande	3 S fine
finhetsgrad	fin
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Formbeskrivning	plan
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Betong
maximal periferihastighet	60 m/s
Produktslag	Kompaktskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		