

Garant**Kompaktskiva, slipnylon, Ø 125 mm, Kornstorleksjämförelse: 180**

Beställningsdata

Ordernummer	567006 180
GTIN	4067263723721
Artikelklass	51M

Beskrivning

Utförande:

Pressad fibernylon med hartsbundna slipkorn möjliggör **slipning och finisharbete i ett och samma arbetsmoment. Universalskiva** för lätta avgradningsarbeten, bortpolering av fina repor, borttagning av anlöpningsfärger.

Användningsdata:

För yt- och kantbearbetning med vinkelslipmaskiner (rekommenderat varvtal 6000 min⁻¹).

Teknisk beskrivning

Utförande	3 S fine
hål-Ø	22,23 mm
Slipmedlets beteckning	SiC
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Hårdhetsgrad	mjuk
Motsvarande kornstorlek	180
finhetsgrad	fin
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Formbeskrivning	plan
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Betong
maximal periferihastighet	60 m/s
Produktslag	Kompaktskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		