

Garant**Skruvdragar- och verkstadstillbehörssortiment, Antal verktyg: 14****Beställningsdata**

Ordernummer	954844 14
GTIN	4067263723677
Artikelklass	91A

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954844: 1 St.

GARANT LED-ficklampa nr 081505 strl 140: 1 St.

GARANT sexkantvinkelskruvdragarsats nr 627132 storlek 9: 1 St.

GARANT kort skruvdragare för spår nr 664122 storlek 5,5; 6,5: 1 st vard.

GARANT kort skruvmejsel för Phillips nr 667722 strl 1; 2: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

djup i G	10
Antal verktyg	14
Utförande	med verktygssortiment
Djup	250 mm
Bredd	200 mm

bredd i G	8
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×10
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 954844	952001 954844
LED-ficklampa med batterier Typ 140 mm	081505 140
Sexkantvinkelskruvdragarsats, med stoppkulaförkromad Antal skruvmejslar 9	627132 9
Skruvmejslar för slits, kort, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 5,5 mm	664122 5,5
Skruvmejslar för slits, kort, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 6,5 mm	664122 6,5
Skruvdragare för Phillips, kort, med 2K-Haptoprene- handtag krysspårstorlek 1	667722 1
Skruvdragare för Phillips, kort, med 2K-Haptoprene- handtag krysspårstorlek 2	667722 2