

**Garant****Verkstadssortiment, Antal verktyg: 23****Beställningsdata**

Ordernummer	955002 23
GTIN	4067263723691
Artikelklass	91A

**Beskrivning****Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

**Passar till:**

**GARANT verkstadsvagnar** med helt utdragbara lådor och lådrastermått **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (B × D).

Verkstadsvagn nr 914520 – 914582.

**leveransinnehåll:**

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955002

: 1 St.

GARANT Digitalt skjutmått IP54 nr 412680 storlek 150: 1 St.

GARANT rullmåttband nr 462210 strl 3: 1 St.

GARANT Lättmetallvattenpass nr 467020 storlek 250: 1 St.

GARANT U-ringnyckel nr 613600 storlek 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.

GARANT skruvdragare för spår nr 660032 storlek 3,5; 5,5; 6,5.: 1 st vard.

GARANT skruvdragare för Phillips nr 667702 storlek 1; 2; 3: 1 st vard.

GARANT kombinationstång nr 700930 strl 180: 1 St.

GARANT polygriptång nr 706001 storlek 250: 1 St.

GARANT spetstång, rak, nr 713040 storlek 200: 1 St.

GARANT sidavbitare nr 724840 strl 160: 1 St.

GARANT universalkniv med 2K-handtag med 3 klingor nr 845020: 1 St.

## Teknisk beskrivning

Lådornas effektiva yta i G	20×16
Bredd	500 mm
Antal verktyg	23
djup i G	16
Utförande	för utdragslåda i verktygsvagn
bredd i G	20
Djup	400 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
passar för arbetsplatsinredning	Verkstadsvagn
minsta lämpliga lådfronthöjd	100 mm
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 955002	952001 955002
Digitalt skjutmåttIP54 med datautgång mätområde 150 mm	412680 150
Rullmåttband med fönster bandlängd 3 m	462210 3
Lättmetallvattenpass Längd 250 mm	467020 250
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613600 10
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613600 13
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613600 16
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm	613600 17
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 18 mm	613600 18

Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm	613600 19
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5,5 mm	613600 5,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm	613600 7
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613600 8
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 3,5 mm	660032 3,5
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 5,5 mm	660032 5,5
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 6,5 mm	660032 6,5
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 1	667702 1
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 2	667702 2
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 3	667702 3
Kombinationstång, förkromad, med 2K-grepphylsor totallängd 180 mm	700940 180
Polygriptång med fininställning, svart totallängd 250 mm	706001 250
Spetstång, rak, förkromad med grepphylsor totallängd 200 mm	713040 200
Sidavbitare förkromad med grepphylsor totallängd 160 mm	724840 160
Universalkniv med 2K-handtag med 3 knivblad, 18 mm	845020