

Garant**Verkstadssortiment, Antal verktyg: 34****Beställningsdata**

Ordernummer	955009 34
GTIN	4067263724018
Artikelklass	91A

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Passar till:

GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och lådrastermått **20 G x 16 G** resp. 500 x 400 mm (B x D).

Verkstadsvagn nr 914520 – 914582.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 955009: 1 St.

GARANT U-ringnyckel nr 613600 storlek 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.

GARANT spärrnyckel omkopplingsbar nr 640025 storlek 1/2: 1 St.

GARANT förlängning 1/2 tum nr 641029 storlek 125; 250: 1 st vard.

GARANT T-handtag 1/2 tum nr 641329 storlek 295: 1 St.

GARANT kardanknut nr 641629 storlek 1/2: 1 St.

GARANT sexkantinsats nr 642325 storlek 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 st vard.

GARANT 12-kantinsats lång nr 642529 storlek 17; 19; 21: 1 st vard.

GARANT skruvdragare för spår nr 660032 storlek 3,5; 5,5: 1 st vard.

GARANT skruvdragare för Phillips nr 667702 storlek 1; 2: 1 st vard.

GARANT smideshammare nr 750110 storlek 300: 1 St.

GARANT kombinationstång nr 700930 strl 180: 1 St.

GARANT polygriptång nr 706001 storlek 250: 1 St.

Teknisk beskrivning

Antal verktyg	34
Lådornas effektiva yta i G	20×16
bredd i G	20
Utförande	för utdragslåda i verktygsvagn
djup i G	16
Djup	400 mm
Bredd	500 mm
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
passar för arbetsplatsinredning	Verkstadsvagn
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 955009	952001 955009
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613600 10
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613600 13
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613600 16
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm	613600 17
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 18 mm	613600 18
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm	613600 19
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5,5 mm	613600 5,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm	613600 7
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613600 8
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2	640025 1/2
Förlängare, 1/2 tum totallängd 125 mm	641029 125

Förlängare, 1/2 tum totallängd 250 mm	641029 250
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641329 295
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641629 1/2
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642325 13
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 14 mm	642325 14
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 15 mm	642325 15
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642325 16
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642325 17
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642325 18
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642325 19
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642325 21
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642325 22
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642325 24
Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642529 17
Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642529 19
Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642529 21
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 3,5 mm	660032 3,5
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 5,5 mm	660032 5,5
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 1	667702 1
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 2	667702 2
Smideshammare medskyddskrage vikt utan skaft 300 g	750110 300
Kombinationstång, förkromad, med 2K-grepphylsor totallängd 180 mm	700940 180
Polygriptång med fininställning, svart totallängd 250 mm	706001 250