

Garant

**Elektriskt höjjusterbar arbetsplats (2 lyftpelare) Bärförmåga max. 500 kg,
Typ: 2000**

**Beställningsdata**

Ordernummer	920312 2000
GTIN	4067263736219
Artikelklass	91S

Beskrivning**Utförande:**

Stomme med eloxerad lyftenhet i aluminium. Med tvärstagnung för stabilisering. 50 mm tjock platta av Multiplex-bok, vattenfast limmad. Steglös höjjustering från 740 – 1140 mm och kan manövreras snabbt och enkelt via manöverpanelen. Manöverpanel med minnesfunktion för 3 olika arbetshöjder.

leveransinnehåll:

Inklusive fyra golvutjämningskruvar.

Lackering:

Stomme med lyftenhet av aluminium och pulverlackerade stålrör antracit RAL 7016

pulverbelagda.**Rekommendation:**

Ergonomisk lösning för sittande och stående arbetsuppgifter!

OBS!:

Bara hurtsar med högst 500 mm höjd kan monteras under arbetsskivan.

Teknisk beskrivning

maximal bärförmåga	500 kg
arbetsskiva längd	2000 mm

Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
Bredd	2000 mm
Steglös höjdställning	ja
Djup	750 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Anslutningsspänning	250 V
Höjdställningsområde (arbetskivans överkant) från – till	740 - 1140 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Arbetskiva (djup)	750 mm
Ovansida arbetskiva	Lackad med färglös lack.
vikt	88 kg
Kontakttyp ingång	F
Material arbetskiva	Multiplex-bok
Lyftkapacitet vid kontinuerlig belastning	350 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	500 kg
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Höjdutjämning	25 mm
Produktslag	Arbetsbänk