

**Garant****Elektriskt höjdbar arbetsplats (4 lyftpelare) Största bärformåga 1000 kg, Typ: 2000****Beställningsdata**

Ordernummer	920317 2000
GTIN	4067263736233
Artikelklass	91S

**Beskrivning****Utförande:**

Stomme med eloxerad lyftenhet i aluminium. Med tvärstagnung för stabilisering. 50 mm tjock platta av Multiplex-bok, vattenfast limmad. Steglös höjdbar justering från 740 – 1140 mm och kan manövreras snabbt och enkelt via manöverpanelen. Manöverpanel med minnesfunktion för 3 olika arbetshöjder.

**leveransinnehåll:**

Inklusive fyra golvutjämningskruvar.

**Lackering:**

Stomme med lyftenhet av aluminium och pulverlackerade stålrör antracit RAL 7016

**pulverbelagda.****Rekommendation:**

Ergonomisk lösning för sittande och stående arbetsuppgifter!

**OBS!:**

Bara hurtsar med högst 500 mm höjd kan monteras under arbetsskivan.

**Teknisk beskrivning**

Arbetsskiva (djup)	750 mm
Kontakttyp ingång	F

Steglös höjdställning	ja
Ovansida arbetsskiva	Lackad med färglös lack.
Djup	750 mm
Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	740 - 1140 mm
Anslutningsspänning	250 V
Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
Energiförsörjning	Nätdriven
maximal bärförmåga	1000 kg
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
Bredd	2000 mm
Lyftkapacitet vid kontinuerlig belastning	750 kg
Material arbetsskiva	Multiplex-bok
arbetsskiva längd	2000 mm
vikt	101 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	1000 kg
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Höjdutjämning	25 mm
Produktslag	Arbetsbänk