

**Garant****Elektriskt höjjusterbar arbetsplats (4 lyftpelare) Största bärformåga 1000 kg, Typ: 1500****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 920317 1500   |
| GTIN         | 4067263736226 |
| Artikelklass | 91S           |

**Beskrivning****Utförande:**

Stomme med eloxerad lyftenhet i aluminium. Med tvärstagning för stabilisering. 50 mm tjock platta av Multiplex-bok, vattenfast limmad. Steglös höjjustering från 740 – 1140 mm och kan manövreras snabbt och enkelt via manöverpanelen. Manöverpanel med minnesfunktion för 3 olika arbetshöjder.

**leveransinnehåll:**

Inklusive fyra golvutjämningskruvar.

**Lackering:**

Stomme med lyftenhet av aluminium och pulverlackerade stålrör antracit RAL 7016

**pulverbelagda.****Rekommendation:**

Ergonomisk lösning för sittande och stående arbetsuppgifter!

**OBS!:**

Bara hurtsar med högst 500 mm höjd kan monteras under arbetsskivan.

**Teknisk beskrivning**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| arbetskiva (tjocklek) | 50 mm  |
| Arbetskiva (djup)     | 750 mm |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Bredd   | 1500 mm                  |
| Ovansida arbetsskiva  | Lackad med färglös lack. |
| Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till         | 740 - 1140 mm            |
| Kontakttyp ingång   | F                        |
| vikt  | 86 kg                    |
| Djup  | 750 mm                   |
| Princip för höjdjustering   | komplett påbyggnad       |
| Energiförsörjning   | Nätdriven                |
| Lyftkapacitet vid kontinuerlig belastning                         | 750 kg                   |
| Material arbetsskiva  | Multiplex-bok            |
| arbetsskiva längd   | 1500 mm                  |
| Anslutningsspänning   | 250 V                    |
| maximal bärförmåga  | 1000 kg                  |
| Steglös höjdställning   | ja                       |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 1000 kg                  |
| Utförande höjdställning   | elektrisk                |
| plattans tjocklek   | 50 mm                    |
| Höjdutjämning   | 25 mm                    |
| Produktslag   | Arbetsbänk               |