

RUNPOTEC

HFR KABELNENZHSPEZIALIST

Glasfiberdragfjäder GF3i plastlåda, bandlängd: 50m



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 814867 50 |
| GTIN | 9120045477160 |
| Artikelklass | 86A |

Beskrivning

Utförande:

3 mm tjockt glasfiberband, **styv** och ändå **mycket flexibelt**. Perfekt för komplicerad kabelindragning i redan lagda rör eller om det finns många rörböjar. Ergonomiskt grepp och bärhandtag. Patenterad styrspets med vridkompensering och böjskydd (2x utvändig gänga Ø RTG 6 mm). Automatiskt indragningsskydd. Halsäker beläggning. Lämplig för byggarbetsplatser, stänksäker och dammsäker, stöttålig och brytfast. Upp till radie 38 mm möjligt.

Även kompatibel med RUNPOCAM RC2 (nr 814878) och basaltstängerna (nr 814877).

leveransinnehåll:

Inklusive tillbehör Lossproof i plastbox: 1 flexibel styrspets (Runpogledare) med swirl-kompensation, 1 ändhylsa RTG Ø 6 mm, 1 draghjälp, 1 speciallim 3 g, 1 kabeldragslinga (Ø 14 mm utsida), 6 självhäftande hylsor Ø 3 mm, 3 dragögon Ø 7 mm, 1 startlampa Ø 11 mm, 1 anslutningshylsa, 2 monteringsnyckel, 1 knappbatteri CR2032.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|--------|
| bandlängd | 50 m |
| Maximal belastning på matarbandets anslutning – hylsa | 1,3 kN |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Maximal belastning på matarbandet | 4,5 kN |
| Produktslag | Kabelindragningsverktyg |