

RUNPOTEC

HFR KABELNZEHSPEZIALIST

## Glasfiberdragfjäder GF3i plastlåda, bandlängd: 30m



### Beställningsdata

Ordernummer	814867 30
GTIN	9120045477153
Artikelklass	86A

### Beskrivning

#### Utförande:

**3 mm** tjockt glasfiberband, **styv** och ändå **mycket flexibelt**. Perfekt för komplicerad kabelindragning i redan lagda rör eller om det finns många rörböjar. Ergonomiskt grepp och bärhandtag. Patenterad styrspets med vridkompensering och böjskydd (2× utvändig gänga Ø RTG 6 mm). Automatiskt indragningsskydd. Halsäker beläggning. Lämplig för byggarbetsplatser, stänksäker och dammsäker, stöttålig och brytfast. Upp till radie 38 mm möjligt.

Även kompatibel med RUNPOCAM RC2 (nr 814878) och basaltstängerna (nr 814877).

#### leveransinnehåll:

Inklusive tillbehör Lossproof i plastbox: 1 flexibel styrspets (Runpogledare) med swirl-kompensation, 1 ändhylsa RTG Ø 6 mm, 1 draghjälp, 1 speciallim 3 g, 1 kabeldragslinga (Ø 14 mm utsida), 6 självhäftande hylsor Ø 3 mm, 3 dragögon Ø 7 mm, 1 startlampa Ø 11 mm, 1 anslutningshylsa, 2 monteringsnyckel, 1 knappbatteri CR2032.

### Teknisk beskrivning

bandlängd	30 m
Maximal belastning på matarbandets anslutning – hylsa	1,3 kN

Maximal belastning på matarbandet	4,5 kN
Produktslag	Kabelindragningsverktyg