

RUNPOTEC

HFR KABELLENZIEHSPEZIALIST

Glasfiberdragfjäder GF3i plastlåda Med inbyggd digital meterräknare, bandlängd: 30m



Beställningsdata

Ordernummer	814869 30
GTIN	9120045477122
Artikelklass	86A

Beskrivning

Utförande:

3 mm tjockt glasfiberband, **styv** och ändå **mycket flexibelt**. Perfekt för komplicerad kabelindragning i redan lagda rör eller om det finns många rörböjar.

Ergonomiskt grepp och bärhandtag. Patenterad styrspets med vridkompensering och böjskydd (2x utvändig gänga Ø RTG 6 mm). Automatiskt indragningsskydd. Hals säker beläggning.

Lämplig för byggarbetsplatser, stänksäker och dammsäker, stöttålig och brytfast. Upp till radie 38 mm möjligt.

Även kompatibel med RUNPOCAM RC2 (nr 814878) och basaltstängerna (nr 814877).

Med inbyggd digital meterräknare.

leveransinnehåll:

Inklusive tillbehör Lossproof i plastbox: 1 flexibel styrspets (Runpogledare) med swirl-kompensation, 1 ändhylsa RTG Ø 6 mm, 1 draghjälp, 1 speciallim 3 g, 1 kabeldrag slinga (Ø 14 mm utsida), 6 självhäftande hylsor Ø 3 mm, 3 dragögon Ø 7 mm, 1 startlampa Ø 11 mm, 1 anslutningshylsa, 2 monteringsnyckel, 1 knappbatteri CR2032.

Teknisk beskrivning

bandlängd	30 m
-----------	------

Maximal belastning på matarbandets anslutning – hylsa	1,3 kN
Maximal belastning på matarbandet	4,5 kN
Produktslag	Kabelindragningsverktyg