

**Garant****Roterande fil GARANT Master Uni – medel, VHM, Typ: D1009****Beställningsdata**

Ordernummer	540355 D1009
GTIN	4067263736844
Artikelklass	51D

**Beskrivning****Utförande:**

**GARANT**-#frässtift tillverkas av hårdmetall med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC#maskiner. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.

**Skaftlängd 200 mm** (kan kapas).

Skaftdiameter 6 mm.

**Användningsdata:**

Lämplig till både hand- och industrirobotanvändning för så gott som alla material. För avgradning, kantbrytning, putsning, bearbetning av svetsfogar och ytor.

Starta inte maskinen förrän den roterande filen är nere i arbetsstycket.

**Teknisk beskrivning**

Huvud-Ø	10 mm
huvudlängd	9 mm
totallängd	209 mm
Formbeskrivning	Kula
Serie	GARANT Master Uni
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	begränsat lämplig		
Ti	begränsat lämplig		
GG(G)	lämplig		
Uni	lämplig		