

Garant**Roterande fil GARANT Master Uni – medel, VHM, Typ: D0807****Beställningsdata**

Ordernummer	540355 D0807
GTIN	4067263736837
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

GARANT-#frässtift tillverkas av hårdmetall med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC#maskiner. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.

Skaftlängd 200 mm (kan kapas).

Skaftdiameter 6 mm.

Användningsdata:

Lämplig till både hand- och industrirobotanvändning för så gott som alla material. För avgradning, kantbrytning, putsning, bearbetning av svetsfogar och ytor.

Starta inte maskinen förrän den roterande filen är nere i arbetsstycket.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	Kula
huvudlängd	7 mm
Huvud-Ø	8 mm
totallängd	207 mm
Serie	GARANT Master Uni
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	begränsat lämplig		
Ti	begränsat lämplig		
GG(G)	lämplig		
Uni	lämplig		