



Beställningsdata

Ordernummer	701601 180
GTIN	
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Räfflade gripytor. Skären är dessutom induktionshårdade (cirka 60 HRC). KNIPEXtend används för att ansluta utökningar, som t.ex. ColorCode Clips (CCCs) för individualisering eller TetheredTool Clips (TTCs) för att anbringa en Tethered Tools-fallsäkring. Tång förkromad, handtag med flerkomponentöljen och KNIPEXtend-gränssnitt.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål.

OBS!:

Tidigare modell nr 701600 kan fortfarande beställas tills KNIPEXtend-modellerna är tillgängliga.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	KNIPEXtend
klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	3,4 mm
totallängd	180 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,2 mm
Norm	DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap	tandade
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Specialverktygsstål
Yta	förkromad

gnistfri

nej

Produktslag

Multifunktionstång