



Beställningsdata

Ordernummer	701651 145
GTIN	
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Greppytor med speciell trepunktskontur för säker gripning av plana delar. Enkel kapning tack vare hög utväxling av drivknut. Fräst spår i greppområdet möjliggör säker förvaring och dragning av små arbetsstycken, till exempel spikar, stift och bultar. Praktiskt för arbete på svåråtkomliga arbetsplatser. Smal huvudform med spetsiga käftar. Tång förkromad, handtag med flerkomponentöljen och KNIPEXtend-gränssnitt. KNIPEXtend används för att ansluta utöknings, t.ex. ColorCode Clips (CCCs) för individualisering eller TetheredTool Clips (TTCs) för att anbringa en Tethered Tools fallsäkring.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål.

OBS!:

Tidigare modell nr 701650 kan fortfarande beställas tills KNIPEXtend-modellerna är tillgängliga.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2 mm
totallängd	145 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	3 mm
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Specialverktygsstål
Yta	förkromad

gnistfri	nej
Produktslag	Multifunktionstång