



Beställningsdata

Ordernummer	712201 160
GTIN	
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Med långa, smala ovala/spetsiga käftar. Infälld länk med glappfri gång. Backar med räfflade gripytor. Tång förkromad, handtag med flerkomponentöljen och KNIPEXtend-gränssnitt. KNIPEXtend används för att ansluta utöknings, t.ex. ColorCode Clips (CCCs) för individualisering eller TetheredTool Clips (TTCs) för att anbringa en Tethered Tools fallsäkring.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdad.

OBS!:

Tidigare modell nr 712200 kan fortfarande beställas tills KNIPEXtend-modellerna är tillgängliga.

Teknisk beskrivning

backarnas utförande	räfflade gripytor
Norm	DIN ISO 5745
gnistfri	nej
med skär	nej
Material	kromvanadium elektrostål
Material	sänksmida
Material	oljahärdad
käftlängd	54 mm

U-form	oval/spetsig
U-form	rak
Handtag	med plastöverdrag
Yta	förkromad
totallängd	160 mm
Produktslag	Spetstång