



Beställningsdata

Ordernummer	713101 160
GTIN	
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Skäreppen induktivhårdade (ca 61 HRC); lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor. Tång förkromad, handtag med flerkomponentöljen och KNIPEXtend-gränssnitt. KNIPEXtend används för att ansluta utökningar, t.ex. ColorCode Clips (CCCs) för individualisering eller TetheredTool Clips (TTCs) för att anbringa en Tethered Tools fallsäkring.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdad.

OBS!:

Tidigare modell nr 713100 kan fortfarande beställas tills KNIPEXtend-modellerna är tillgängliga.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
käftlängd	50 mm
U-form	oval/spetsig, rak
Norm	DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap	Induktionshårdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande	räfflade gripytor
Material	Kromvanadinstål

Yta	förkromad
Produktslag	Multifunktionstång