



Beställningsdata

Ordernummer	713501 160
GTIN	
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Skäreggen induktivhårdade (ca 61 HRC); lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor. Tång förkromad, med ergonomiskt optimerad handtag med flerkomponenthöljen och KNIPEXtend-gränssnitt. KNIPEXtend används för att ansluta utökningar, t.ex. ColorCode Clips (CCCs) för individualisering eller TetheredTool Clips (TTCs) för att anbringa en Tethered Tools fallsäkring.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

OBS!:

Tidigare modell nr 713500 kan fortfarande beställas tills KNIPEXtend-modellerna är tillgängliga.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
käftlängd	50 mm
U-form	oval/spetsig, vinklad (40°–45°)
Norm	DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap	Induktionshårdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande	räfflade gripytor
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.

Material	Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta	förkromad
Produktslag	Multifunktionstång