



## Sidavbitare förkromad med grepphyslor, totallängd: 125mm



### Beställningsdata

Ordernummer	724861 125
GTIN	4003773039501
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Slimmad form med induktionshårdade skär (ca 62 HRC).

Tång förkromad, handtag med flerkomponentöljen och KNIPEXtend-gränssnitt.

KNIPEXtend används för att ansluta utökningar, t.ex. ColorCode Clips (CCCs) för individualisering eller TetheredTool Clips (TTCs) för att anbringa en Tethered Tools fallsäkring.

#### Norm:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

#### OBS!:

Tidigare modell nr 724860 kan fortfarande beställas tills KNIPEXtend-modellerna är tillgängliga.

### Teknisk beskrivning

totallängd	125 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	1,5 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	3 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Yta	förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej

med inkopplingsbar retur fjäder

nej

Produktlag

Skärande tång