

**Garant****Skruvtving av massivt stål, spännvidd: 600mm****Beställningsdata**

Ordernummer	860482 600
GTIN	4067263742944
Artikelklass	81D

**Beskrivning****Utförande:**

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad.

Rörlig tryckplatta med integrerad **spindelsäkring förhindrar att** spindeln lossnar vid vibrationer. Maximal kraftöverföring genom **krafthandtag** med greppvänlig Haptoprene-yta och slagtålig polypropenkärna. Halsäker ytstruktur också med våta och oljiga händer.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd	600 mm
skenans tvärsnitt	25×12 mm
kapacitet	120 mm
Produktslag	Skruvtving

