

Garant**Skrutvting av massivt stål med fällbart handtag, spännvidd: 250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	860492 250
GTIN	4067263742999
Artikelklass	81D

Beskrivning**Utförande:**

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad. Rörlig tryckplatta med integrerad **spindelsäkring förhindrar att** spindeln lossnar vid vibrationer. Maximal kraftöverföring genom **krafthandtag** med greppvänlig Haptoprene-yta och slagtålig polypropenkärna. Halsäker ytstruktur också med våta och oljiga händer. Skrutvting av stål med fällbart handtag. Snabb åtdragning och fastspänning av arbetsstycket i lodrät grepposition med snäppläge. **Kraftfullt arbete utan ansträngning med det utfällda handtaget.**

Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	22×10,5 mm
kapacitet	120 mm
spännvidd	250 mm
Produktslag	Skrutvting

