

Garant

Fräsbult med beläggning, 5-delars GARANT Master Cast – grov, AlTiSiN, Antal frästift: 5

**Beställningsdata**

Ordernummer	547705 5
GTIN	4067263736271
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

Den nytvecklade innovativa tandgeometrin möjliggör en **mycket hög spånavskiljningskapacitet** och samtidigt **lugn gång och god styrbarhet**. Ingen spånvidhäftning och utmärkta ytresultat.

Skaftdiameter 6mm.

Användningsdata:

Lämplig för användning vid grovbearbetning och finbearbetning. Med högkapacitetsbeläggning för lång användningstid, mindre värmeförsel och mindre spånvidhäftning.

leveransinnehåll:

Vardera 1 st 547700 storlek A1225; C1225; D1210; G1225; F1225

Teknisk beskrivning

Serie	GARANT Master Cast
Skärmaterial	AlTiSiN
Skaft-Ø	6 mm

Produktslag

Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	begränsat lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	begränsat lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	begränsat lämplig		

Tillbehör

Roterande filGARANT Master Cast – grov Typ A1225	547700 A1225
Roterande filGARANT Master Cast – grov Typ C1225	547700 C1225
Roterande filGARANT Master Cast – grov Typ D1210	547700 D1210
Roterande filGARANT Master Cast – grov Typ F1225	547700 F1225
Roterande filGARANT Master Cast – grov Typ G1225	547700 G1225