

Garant**Sats med roterande filar 8 delar, GARANT Master Alu – mycket grov, VHM, Antal frässtift: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	547605 8
GTIN	4067263736264
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:****HM-frässtiftsortiment Multi Cut med förekommande formvarianter.**

Den nyutvecklade innovativa tandgeometrin möjliggör **hög spånavskiljningskapacitet** och samtidigt **extremt lugn gång och mycket god styrbarhet**. Genom den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) uppnås hög ytkvalitet vid grov- och färdigbearbetning.

- **Hög materialavverkning.**
- **Lugn gång.**
- **Låg värmebelastning, lång användningstid, förbättrad spånborttransport.**
- **Universellt användbar till stål, rostfritt stål och aluminium.**

Skaftdiameter 6 mm.

GARANT–frässtift framställs av hårdmetallkvaliteter med hög kapacitet och seghet och med högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC#maskinerna. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.

Användningsdata:

Lämplig för både manuell användning och i industrirobotar för så gott som alla material. För avgradning, kantbrytning, stenbrytning, svetsning och ytbearbetning.

leveransinnehåll:

Vardera 1 st nr 547600 storlek AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.

OBS!:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningen.

Teknisk beskrivning

Serie	GARANT Master Alu
Skärmaterial	VHM
Skaft-Ø	6 mm
Antal frässtift	8
Produktslag	Roterande fil

Tillbehör

Roterande filGARANT Master Alu – mycket grov (NE/aluminium) Typ AS0616	547600 AS0616
Roterande filGARANT Master Alu – mycket grov (NE/aluminium) Typ AS1225	547600 AS1225
Roterande filGARANT Master Alu – mycket grov (NE/aluminium) Typ C0616	547600 C0616
Roterande filGARANT Master Alu – mycket grov (NE/aluminium) Typ C1225	547600 C1225
Roterande filGARANT Master Alu – mycket grov (NE/aluminium) Typ D0807	547600 D0807
Roterande filGARANT Master Alu – mycket grov (NE/aluminium) Typ F0618	547600 F0618
Roterande filGARANT Master Alu – mycket grov (NE/aluminium) Typ F1225	547600 F1225
Roterande filGARANT Master Alu – mycket grov (NE/aluminium) Typ L1020	547600 L1020