

bimos

ESD-arbetsnurrstol, tyg, med glidknappar och fotring, hög, Typ: ESD**Beställningsdata**

Ordernummer	972675 ESD
GTIN	4016849943992
Artikelklass	96B

Beskrivning**Utförande:**

säte och ryggstöd av ledande ESD-tygklädsel. Bekväm och andningsaktiv, slitstark. Bekväm klädsel med ergonomiskt ryggstöd och horisontell quiltning, med praktiska skjuthandtag. Med ergonomipaket: Synkronteknik inklusive viktreglering. Genomgående elektriskt ledande förbindelse från stoppningen till ESD-rullarna/-glidknapparna. Ryggstöd med ledande plasthölje och skjuthandtag.

Viktreglering från 45–120 kg.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Teknisk beskrivning

färg sitsmaterial	svart
ryggstöd höjd	580 mm
Ryggstöd höjdställningsområde	60 mm
Inställningsområde för sittdjup	60 mm

Justering av sitslutningen i grader	6 grad
sitsbredd	460 mm
sitsdjup	470 mm
Serie	Work-Tec Ergo
lyftförmåga stol	120 kg
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
höjdställningsområde	590 - 860 mm
Produktslag	ESD-arbetsnurrstol