

bimos

**ESD-arbetsnurrstol, Supertec, med hjul, låg, Typ: ESD****Beställningsdata**

Ordernummer	972676 ESD
GTIN	4016849943985
Artikelklass	96B

**Beskrivning****Utförande:**

säte och ryggstöd av ledande ESD-Supertec. Supertec är bekväm, mjuk, andningsaktiv och extremt tålig, snittbeständig, lätt att rengöra och halksäker. Tack vare mikroplätningen kombinerar den fördelarna med tyg och integralskum. Bekväm klädsel med ergonomiskt ryggstöd och horisontell quiltning, med praktiska skjuthandtag. Med ergonomipaket: Synkronteknik inklusive viktreglering. Ryggstöd med ledande plasthölje och skjuthandtag. Genomgående elektriskt ledande förbindelse från stoppningen till ESD-rullarna/-glidknapparna. Viktreglering från 45–120 kg.

**Norm:****Leitfähig nach DIN 61340-5-1.****Teknisk beskrivning**

Serie	Work-Tec Ergo
sitsbredd	460 mm
färg sitsmaterial	svart
Justering av sitslutningen i grader	6 grad

sitsdjup	470 mm
ryggstöd höjd	580 mm
Inställningsområde för sittdjup	60 mm
Utförande	med hjul
Ryggstöd höjdinställningsområde	60 mm
lyftförmåga stol	120 kg
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
höjdinställningsområde	450 - 630 mm
Produktslag	ESD-arbetsnurrstol

---

## Tillbehör

ESD-rullar(1 sats = 5 st)	963189
---------------------------	--------