

bimos

**ESD-arbetsnurrstol, tyg, med hjul, låg, Typ: ESD****Beställningsdata**

Ordernummer	972674 ESD
GTIN	4016849943961
Artikelklass	96B

**Beskrivning****Utförande:**

säte och ryggstöd av ledande ESD-tygklädsel. Bekväm och andningsaktiv, slitstark. Bekväm klädsel med ergonomiskt ryggstöd och horisontell quiltning, med praktiska skjuthandtag. Med ergonomipaket: Synkronteknik inklusive viktreglering. Genomgående elektriskt ledande förbindelse från stoppningen till ESD-rullarna/-glidknapparna. Ryggstöd med ledande plasthölje och skjuthandtag.

Viktreglering från 45–120 kg.

**Norm:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**Teknisk beskrivning**

färg sitsmaterial	svart
Ryggstöd höjdställningsområde	60 mm
Inställningsområde för sittdjup	60 mm
sitsbredd	460 mm

ryggstöd höjd	580 mm
sitsdjup	470 mm
Justering av sitslutningen i grader	6 grad
Serie	Work-Tec Ergo
lyftförmåga stol	120 kg
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
höjdställningsområde	450 - 630 mm
Produktslag	ESD-arbetsnurrstol

---

## Tillbehör

ESD-rullar(1 sats = 5 st)	963189
---------------------------	--------