

bimos

ESD-arbetsnurrstol, Supertec, med glidknappar och fotring, hög, Typ: ESD**Beställningsdata**

Ordernummer	972677 ESD
GTIN	4016849944012
Artikelklass	96B

Beskrivning**Utförande:**

säte och ryggstöd av ledande ESD-Supertec. Supertec är bekväm, mjuk, andningsaktiv och extremt tålig, snittbeständig, lätt att rengöra och halksäker. Tack vare mikroplätningen kombinerar den fördelarna med tyg och integralskum. Bekväm klädsel med ergonomiskt ryggstöd och horisontell quiltning, med praktiska skjuthandtag. Med ergonomipaket: Synkronteknik inklusive viktreglering. Ryggstöd med ledande plasthölje och skjuthandtag. Genomgående elektriskt ledande förbindelse från stoppningen till ESD-rullarna/-glidknapparna. Viktreglering från 45–120 kg.

Norm:**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.****Teknisk beskrivning**

färg sitsmaterial	svart
Inställningsområde för sittdjup	60 mm
sitsdjup	470 mm
Justering av sitslutningen i grader	6 grad

ryggstöd höjd	580 mm
Utförande	hög sitshöjd
Serie	Work-Tec Ergo
Ryggstöd höjdinställningsområde	60 mm
sitsbredd	460 mm
lyftförmåga stol	120 kg
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
höjdinställningsområde	590 - 860 mm
Produktslag	ESD-arbetsnurrstol