

metabo**Sladdlös raxlip utan batteri, Typ: GVB18LTXBL****Beställningsdata**

Ordernummer	077272 GVB18LTXBL
GTIN	4061792247307
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Raxlipen från Metabo® hör till de smalaste och mest kompakta maskinerna på marknaden. De kraftfulla motorerna i raxliparna med och utan sladd ger maximal produktivitet med hög precision i alla tillämpningar.

Sladdlös raxlip med högt (och variabelt) varvtal för tunga sliptillämpningar även på trånga platser.

- **Återstartskydd: förhindrar oavsiktlig start efter batteribyte.**
- **Spindelarretering för enkelt verktygsbyte.**

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Utän batteri och laddare, inklusive spännhylsa 6 mm, gummiskyddskåpa, dammfilter, skiftnyckel.

OBS!:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	0
maximal spännhyls-Ø	6 mm

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
varvtalsområde	8000 - 28000 min ⁻¹
elektroniskt varvtalsförval	ja
Batterispänning	18 V
vikt	1,4 kg
tillverkarens beteckning	GVB18LTXBL11-28
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Rakslip