



Magasinhållare "Insider Stubby" med 1/4 tum bits med magnet, klinglängd: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	676667 10
GTIN	7610733264681
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

"multicraft"-handtag med hudvänlig elastomermantel gör att det erforderliga vridmomentet kan överföras utan problem, också med våta eller oljiga händer. Skjutmagasin med ändlås. Fäste med stark permanentmagnet.

Handtag med hudvänlig elastomermantel.

"Insider"-handtag och **skjutmagasin med ändspärr**. Fäste med stark permanentmagnet.

Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3-skaft.

Innehåll:

1 bits vardera:

för spår nr 675300 storlek 5,5.

för Phillips nr 675281 storlek 1/25; 2/25.

för invändig Torx® nr 675295 storlek TX15; TX20; TX25.

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
totallängd	65 mm
klinglängd	10 mm

Bitshållare	D 6,3
vridbar kåpa	nej
med spärrhandtag	nej
Produktslag	Bitsverktyg

Tillbehör

Precisionsbits för spår, 1/4 tum C 6.3 eggbredd 5,5 mm	675300 5,5
Precisionsbits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675281 1/25
Precisionsbits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675281 2/25
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX15	675295 TX15
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX20	675295 TX20
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX25	675295 TX25