


Garant**Fast ringspärnyckelsats, Antal verktyg: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	9523197
GTIN	4067263886389
Artikelklass	91A

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952319: 1 st
GARANT skruv-/ringspärnycklar nr 614812 storlek 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

djup i G	10
Djup	250 mm
Utförande	med skruvnyckel (ringnyckel och fast nyckel)
Antal verktyg	7
Bredd	150 mm
bredd i G	6
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm

Fyllnadsgrad i låda i G	6×10
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 952319	952001 952319
Skiftnyckel / ringspärnyckelmed svängbar nos nyckelvidd 8 mm	614812 8
Skiftnyckel / ringspärnyckelmed svängbar nos nyckelvidd 9 mm	614812 9
Skiftnyckel / ringspärnyckelmed svängbar nos nyckelvidd 10 mm	614812 10
Skiftnyckel / ringspärnyckelmed svängbar nos nyckelvidd 11 mm	614812 11
Skiftnyckel / ringspärnyckelmed svängbar nos nyckelvidd 13 mm	614812 13
Skiftnyckel / ringspärnyckelmed svängbar nos nyckelvidd 14 mm	614812 14
Skiftnyckel / ringspärnyckelmed svängbar nos nyckelvidd 16 mm	614812 16