


Garant**Fast ringspärnyckelsats, Antal verktyg: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	952427 12
GTIN	4067263906407
Artikelklass	91A

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952427: 1 st

GARANT fasta skruvnycklar / ringspärnycklar nr 614812 storlek 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

Bredd	200 mm
Utförande	med skruvnyckel (ringnyckel och fast nyckel)
Djup	500 mm
bredd i G	8
djup i G	20
Antal verktyg	12
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×20

Produktslag

Cellplastinlägg

TillbehörCellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment
952427

952001 952427

Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd
10 mm

614812 10

Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd
11 mm

614812 11

Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd
12 mm

614812 12

Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd
13 mm

614812 13

Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd
14 mm

614812 14

Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd
15 mm

614812 15

Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd
16 mm

614812 16

Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd
17 mm

614812 17

Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd
18 mm

614812 18

Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd
19 mm

614812 19

Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd
8 mm

614812 8

Skiftnyckel / ringspärrnyckelmed svängbar nos nyckelvidd
9 mm

614812 9