


**HOLEX****Tångsortiment, Antal verktyg: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	954208 5
GTIN	4067263906469
Artikelklass	91A

**Beskrivning****Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täcksiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av utdragslådans effektiva yta.

**Passar till:**

**GARANT verkstadsvagnar** med helt utdragbara lådor och nytt rastermått för lådor **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (B × D).

**leveransinnehåll:**

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954208: 1 St.

HOLEX vanadinkombinationstång nr 702995 storlek 180: 1 St.

HOLEX polygriptång nr 706145 storlek 250: 1 St.

HOLEX spetstång, rak, nr 713195 storlek 200: 1 St.

HOLEX spetstång, vinklad, nr 713595 storlek 200: 1 St.

HOLEX sidavbitare nr 725245 storlek 160: 1 St.

**Teknisk beskrivning**

Djup	500 mm
Utförande	med tänger
djup i G	20
Bredd	200 mm

Antal verktyg	5
bredd i G	8
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×20
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Vanadinkombinationstång, blank, med 2K-grepphylsor totallängd 180 mm	702995 180
Polygriptång kemiskt svärtad, med grepphylsor totallängd 250 mm	706145 250
Spetstång, rak, blank med grepphylsor totallängd 200 mm	713195 200
Spetstång, vinklad, blank, med grepphylsor totallängd 200 mm	713595 200
Sidavbitare, blank, med grepphylsor totallängd 160 mm	725245 160
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 954208	952001 954208