

HOLEX**Rund trådborste Ståltråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1: 125X23mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570120 125X23
GTIN	4067263723783
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Vågig ståltråd fast inpressad i stålstommen. **Hög trådtäthet**, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom **utbytbara reduceringsringar** (ingår i leveransomfattningen).

Användningsdata:

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel. För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödskal med mera.

Teknisk beskrivning

Borstlängd H ₁	27 mm
Borstbredd	20 mm
maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
Borsttjocklek	0,35 mm
Reduceringsring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Borst-Ø D ₁	125 mm

Håldiameter d ₁	40 mm
Produktslag	Cirkulärborste