

HOLEX**Rund trådborste Ståltråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1: 100X20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570120 100X20
GTIN	4067263723776
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Vågig ståltråd fast inpressad i stålstommen. **Hög trådtäthet**, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom **utbytbara reduceringsringar** (ingår i leveransomfattningen).

Användningsdata:

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel. För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera.

Teknisk beskrivning

Borstbredd	19 mm
Borsttjocklek	0,3 mm
Håldiameter d ₁	30 mm
Borstlängd H ₁	23 mm
maximalt varvtal:	8000 min ⁻¹
Reducerings-Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm

Borst-Ø D ₁	100 mm
Produktslag	Cirkulärborste