

HOLEX**Rund trådborste Ståltråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1: 250X30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570120 250X30
GTIN	4067263723790
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Vågig ståltråd fast inpressad i stålstommen. **Hög trådtäthet**, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom **utbytbara reduceringsringar** (ingår i leveransomfattningen). Hål med dubbelt kilspår

Användningsdata:

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel. För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera.

Teknisk beskrivning

Borstbredd	25 mm
Borst-Ø D ₁	250 mm
Borstlängd H ₁	50 mm
maximalt varvtal:	3600 min ⁻¹
Håldiameter d ₁	50,8 mm
hål-Ø uppborrningsbar till	80 mm

Reducerings-Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Produktlag	Cirkulärborste