

HOLEX**Rund trådborste Mässingtråd 0,15 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
120X30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570170 120X30
GTIN	4067263906506
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Vågig ståltråd fast inpressad i stålstommen. **Hög trådtäthet**, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom **utbytbara reduceringsringar** (ingår i leveransomfattningen).

Användningsdata:

För bearbetning av mässing, koppar, lättmetall etc. För polering, finborstning etc. Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel. För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera.

Teknisk beskrivning

Håldiameter d ₁	30 mm
Borstlängd H ₁	33 mm
Borstbredd	25 mm
Reducerings-Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm

maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	120 mm
Produktslag	Cirkulärborste