

HOLEX**Cirkulärborste för avgradning Ståltråd 0,35 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1: 250X60mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570505 250X60
GTIN	4067263906551
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Fästhål 50,8 mm med dubbla kilspår 13 x 7. Andra hål är möjliga.

Vågig och mycket beständig **ståltråd**.

Användningsdata:

För alla vanliga bordsgradningsmaskiner. Mycket lång brukstid tack vare specialtråd.

Idealisk för ekonomisk avgradning av plattjärn, profiler, rör, armaturer, plastdetaljer och liknande.

Kilspår 13,5 x 7,6.

OBS!:

Enbart trådspetsarna ger någon effekt på arbetsstycket. För stor presskraft förbättrar inte resultatet utan ökar i stället den erforderliga drivkraften och minskar borstens livslängd.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	3600 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	250 mm
Borstbredd	58 mm

Borstlängd H ₁	50 mm
Borstmaterial	Ståltråd
Borsttjocklek	0,35 mm
Maskin	bordsgradningsmaskin
Produktslag	Cirkulärborste