

HOLEX**Cirkulärborste (grön) Rostfri tråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
200X38mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570220 200X38
GTIN	4067263906513
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Vågig ståltråd fast inpressad i stålstommen. **Hög trådtäthet**, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom **utbytbara reduceringsringar** (ingår i leveransomfattningen).

Användningsdata:

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel. För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödska med mera.

Teknisk beskrivning

Borstlängd H ₁	48 mm
maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	200 mm
Reducerings-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Håldiameter d ₁	50,8 mm

Borstbredd	29 mm
Produktslag	Cirkulärborste