

**HOLEX****Enradig cirkulärborste Rostfri tråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd:  
200X16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570315 200X16
GTIN	4067263906544
Artikelklass	57H

**Beskrivning****Utförande:**

**Enkelradiga borstar** med vågigt borstmaterial.

**Användningsdata:**

För grovbearbetning, rengöring, rostborttagning, avkalkning osv. Enradiga borstar kan monteras genom att staplas **tillsammans för att skapa rullar med variabel bredd**. För individuell användning på slipmaskiner.

**Teknisk beskrivning**

Håldiameter $d_1$	16 mm
maximalt varvtal:	6000 min <sup>-1</sup>
Borst-Ø $D_1$	200 mm
hål-Ø uppborrningsbar till	80 mm
Borstlängd $H_1$	33 mm
Borstmaterial	INOX-tråd

Borstjocklek	0,3 mm
Produktslag	Cirkulärborste