

**HOLEX****Enradig cirkulärborste Rostfri tråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd:  
100X12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570315 100X12
GTIN	4067263906537
Artikelklass	57H

**Beskrivning****Utförande:**

**Enkelradiga borstar** med vågigt borstmaterial.

**Användningsdata:**

För grovbearbetning, rengöring, rostborttagning, avkalkning osv. Enradiga borstar kan monteras genom att staplas **tillsammans för att skapa rullar med variabel bredd** . För individuell användning på slipmaskiner.

**Teknisk beskrivning**

Borst-Ø D <sub>1</sub>	100 mm
Håldiameter d <sub>1</sub>	12 mm
hål-Ø uppborrningsbar till	20 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	21 mm
maximalt varvtal:	8000 min <sup>-1</sup>
Borstmaterial	INOX-tråd

Borsttjocklek	0,3 mm
Produktslag	Cirkulärborste