


HOLEX**Enradig cirkulärborste Ståltråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd:
100X12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	570305 100X12
GTIN	4067263906520
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Enkelradiga borstar med vågigt borstmaterial.

Användningsdata:

För grovbearbetning, rengöring, rostborttagning, avkalkning osv. Enradiga borstar kan monteras genom att staplas **tillsammans för att skapa rullar med variabel bredd**. För individuell användning på slipmaskiner.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	8000 min ⁻¹
Borstlängd H ₁	21 mm
hål-Ø uppborrningsbar till	20 mm
Håldiameter d ₁	12 mm
Borst-Ø D ₁	100 mm
Borstmaterial	Ståltråd

Borstjocklek	0,3 mm
Produktslag	Cirkulärborste