

## Ritsning, borring, gradning, Antal verktyg: 4



### Beställningsdata

Ordernummer	954857 4
GTIN	2050002075450
Artikelklass	91A

### Beskrivning

#### Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

#### leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954857: 1 St.

GARANT spiralborrssats HSS nr 115120\_storlek 1–13KB: 1 St.

GARANT handavgradare 90° nr 150400\_storlek 16,5: 1 St.

HOLEX hårdmetallritsnål nr 458800 storlek HM: 1 St.

Körnare specialkvalitet nr 748900\_120/10: 1 St.

### Teknisk beskrivning

Bredd	200 mm
djup i G	10
bredd i G	8
Djup	250 mm
Antal verktyg	4

Utförande	med verktygssortiment
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×10
minsta lämpliga lådfronthöjd	100 mm
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 954857	952001 954857
Sats spiralborrar HSS nr 114150 med kassett Typ 1-13KB	115120 1-13KB
Handavgradare 90° Utvändig Ø 16,5 mm	150400 16,5
Rak hårdmetallritsnål Typ HM	458800 HM
Körnare, specialkvalitet, förkromad totallängd 120/10 mm	748900 120/10