

HOLEX**Cirkulärborste Ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × hål-Ø d1 / gänga M:
178X22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571203 178X22
GTIN	4067263906599
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödska samt för rengöring.**

Användningsdata:

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppuggning och putsning av metalleder liksom för rengöring av formbrädor.

Vänstervirad, upplindning i förtid förhindras säkert.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
antal flätor	38
Håldiameter d ₁	22 mm
Borst-Ø D ₁	178 mm

Borstlängd H ₁	38 mm
Borsttjocklek	0,5 mm
Borstbredd L ₁	14 mm
Borstmaterial	Ståltråd
Produktslag	Cirkulärborste