

HOLEX**Cirkulärborste Ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × hål-Ø d1 / gänga M:
125XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571203 125XM14
GTIN	4067263906582
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödska samt för rengöring.**

Användningsdata:

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppuggning och putsning av metalleder liksom för rengöring av formbrädor.

Vänstervirad, upplindning i förtid förhindras säkert. Med **innergänga M14**, för direkt montering **på vinkelslipmaskiner.**

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
Borstbredd L ₁	14 mm
Borsttjocklek	0,5 mm
antal flätor	20

gängaM	M14
Borst-Ø D ₁	125 mm
Borstlängd H ₁	29 mm
Borstmaterial	Ståltråd
Produktslag	Cirkulärborste