

HOLEX**Cirkulärborste Ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × hål-Ø d1 / gänga M:
115XM14mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 571203 115XM14 |
| GTIN | 4067263906568 |
| Artikelklass | 57H |

Beskrivning**Utförande:**

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödska samt för rengöring.**

Användningsdata:

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppuggning och putsning av metalleder liksom för rengöring av formbrädor.

Vänstervirad, upplindning i förtid förhindras säkert. Med **innergänga M14**, för direkt montering **på vinkelslipmaskiner.**

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|--------|
| Borsttjocklek | 0,5 mm |
| Borstlängd H ₁ | 24 mm |
| Borst-Ø D ₁ | 115 mm |
| antal flätor | 20 |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| maximalt varvtal: | 12500 min ⁻¹ |
| gängaM | M14 |
| Borstbredd L ₁ | 14 mm |
| Borstmaterial | Ståltråd |
| Produktslag | Cirkulärborste |