

HOLEX**Cirkulärborste Rostfri tråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × hål-Ø d1 / gänga M:
115X22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571253 115X22
GTIN	4067263906728
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödska samt för rengöring.**

Användningsdata:

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalleder liksom för rengöring av formbrädor.

Teknisk beskrivning

antal flätor	20
maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
Borstlängd H ₁	24 mm
Håldiameter d ₁	22 mm
Borst-Ø D ₁	115 mm

Borstbredd L ₁	14 mm
Borsttjocklek	0,5 mm
Borstmaterial	INOX-tråd
Produktslag	Cirkulärborste