

HOLEX**Cirkulärborste Växelvirning, ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × hål-Ø d1 / gänga M: 125XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571207 125XM14
GTIN	4067263906711
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödska samt för rengöring.**

Användningsdata:

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppuggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.

Växelvirning (höger/vänster) för ökad aggressivitet vid tunga borstarbeten. Mycket lämpad att användas vid hörn och kanter med lugn gång. Med **innergänga M14**, för direkt montering **på vinkelslipmaskiner**.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	125 mm
antal flätor	20
Borstlängd H ₁	29 mm

maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
gängaM	M14
Borstbredd L ₁	14 mm
Borsttjocklek	0,5 mm
Borstmaterial	Ståltråd
Produktslag	Cirkulärborste