

HOLEX**Cirkulärborste Rostfri tråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × hål-Ø d1 / gänga M: 125XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571253 125XM14
GTIN	4067263906735
Artikelklass	57H

Beskrivning**Utförande:**

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödska samt för rengöring.**

Användningsdata:

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppuggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor. Med **innergänga M14**, för direkt montering **på vinkelslipmaskiner.**

Teknisk beskrivning

gängaM	M14
antal flätor	20
Borsttjocklek	0,5 mm
maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹

Borst-Ø D ₁	125 mm
Borstlängd H ₁	29 mm
Borstbredd L ₁	14 mm
Borstmaterial	INOX-tråd
Produktslag	Cirkulärborste