

**HOLEX****Kupad konisk borste Rostfri tråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × gänga M:  
115XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571353 115XM14
GTIN	4067263906766
Artikelklass	57H

**Beskrivning****Utförande:**

Böjd **konisk borste** med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödska samt för rengöring.**

**Användningsdata:**

**Vänstertvinnad**, upplindning i för tid förhindras säkert.

Perfekt för bearbetning av svårtillgängliga platser och för krävande borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.

Med **innergänga M14**, för direkt montering **på vinkelslipmaskiner.**

**Teknisk beskrivning**

Borstbredd L <sub>1</sub>	12 mm
Borsttjocklek	0,5 mm
Borst-Ø D <sub>1</sub>	115 mm

gängaM	M14
Borstlängd H <sub>1</sub>	24 mm
antal flätor	20
maximalt varvtal:	12500 min <sup>-1</sup>
Borstmaterial	INOX-tråd
Flätmönster	vänstervirad
Produktslag	Konisk borste